



Beskontaktni prekidač SMT-8F-NS-24V-K2,5-OE

broj artikla: 525909

FESTO

električno, beskontaktno, NPN, za pogone sa senzorskim utorom 8,
montaža odozgo, s kablom.



Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Sklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Duljina kabla	2,5 m
Električni priključak	3-žilno Kabel
Oblik	za T utor
Otpornost na kratki spoj	da
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Isklopno vrijeme	7 ms
Uklopno vrijeme	$\leq 0,2$ ms
Maks. sklopna snaga DC	3 W
Preostala struja	0,1 mA
Pad napona	1,8 V
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	30 g
Mogućnost reprodukcije sklopne veličine	+/- 0,1 mm
Način pričvršćenja	stegnuto u T utoru
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Materijal - informacija, kućište	PA
Materijal - informacija, plašt kabela	PUR