


Beskontaktni prekidač SMT-8F-PO-24V-K7,5-OE

broj artikla: 525911

FESTO

električno, beskontaktno, PNP, isklonik, za pogone sa senzorskim utorom 8, montaža odozgo, s kablom.



Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Sklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Isklonik
Maks. izlazna struja	100 mA
Duljina kabla	7,5 m
Električni priključak	3-žilno Kabel
Oblik	za T utor
Otpornost na kratki spoj	da
Princip mjerenja	magnetootporno
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Isklopno vrijeme	11 ms
Uklopno vrijeme	0,5 ms
Maks. sklopna snaga DC	3 W
Preostala struja	0,1 mA
Pad napona	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	prema EU-EMV-smjernici
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Pritezni moment	0,6 Nm
Težina proizvoda	90 g
Mogućnost reprodukcije sklopne veličine	+/- 0,1 mm
Način pričvršćenja	stegnuto u T utoru
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Materijal - informacija, kućište	PA
Materijal - informacija, plašt kabla	PUR