

Usisna zdjelica komplet ESS-30-GT-M10

Broj artikla: 525969

FESTO

Iako izmjenjivo,



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Izjednačenje visine držača usisne zdjelice | 3,5 mm |
| Min. radijus radnog predmeta R | 26 mm |
| Nazivni promjer | 2,5 mm |
| Promjer usisne zdjelice | 30 mm |
| Volumen usisne zdjelice | 2,4 cm ³ |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Dodjeljivanje držača usisne zdjelice | Veličina 5 |
| Oblik usisnika | okrugli duboki |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 0 bar |
| Nazivni pogonski tlak | -0,7 bar |
| Pogonski medij | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Sila držanja na nominalnom radnom tlaku | 36 N |
| Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka | 13 N |
| Težina proizvoda | 13 g |
| Vrsta pričvršćenja | preko vakuumnog priključka |
| Vakuumski priključak | M10 |
| Boja | crvenosmeđe |
| Tvrdoća po Shoreu | 72 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Aluminijska legura za gnječenje |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material suction cup | Vulkollan® |