


Usisna zdjelica komplet ESS-60-GT-G1/4

Broj artikla: 525982

FESTO

Iako izmjenjivo,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izjednačenje visine držača usisne zdjelice	6 mm
Min. radijus radnog predmeta R	75 mm
Nazivni promjer	2,5 mm
Promjer usisne zdjelice	60 mm
Volumen usisne zdjelice	11,3 cm ³
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik usisnika	okrugli duboki
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	134 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	37 N
Težina proizvoda	21 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumnog priključka
Vakuumski priključak	G1/4
Boja	crvenosmeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	Vulkollan®