


# Usisna zdjelica komplet ESS-50-BT-G1/4-I

Broj artikla: 525995

FESTO

Iako izmjenjivo,



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrijednost   |
|--|--|
| Izjednačenje visine držača usisne zdjelice | 10 mm  |
| Min. radijus radnog predmeta R             | 40 mm  |
| Nazivni promjer                            | 2,5 mm   |
| Promjer usisne zdjelice                    | 50 mm  |
| Volumen usisne zdjelice                    | 17,6 cm <sup>3</sup>                               |
| Položaj ugradnje                           | proizvoljno  |
| Oblik usisnika                             | okrugli nabrani mijeh 1,5-struki                   |
| Pogonski tlak                              | -0,95 ... 0 bar                                    |
| Nazivni pogonski tlak                      | -0,7 bar   |
| Pogonski medij                             | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK             | 2 - umjerena otpornost na koroziju                 |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-A1-L                                     |
| Temperatura okoline                        | -10 ... 80 °C                                      |
| Sila držanja na nominalnom radnom tlaku    | 100 N  |
| Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka | 39 N   |
| Težina proizvoda                           | 25 g   |
| Vrsta pričvršćenja                         | preko vakuumnog priključka                         |
| Vakuumski priključak                       | G1/4   |
| Boja                                       | crvenosmeđe  |
| Tvrdoća po Shoreu                          | 72 +/- 5   |
| Material of threaded plug                  | Aluminijska legura za gnječenje                    |
| Materijal - napomena                       | RoHS sukladno                                      |
| Material suction cup                       | Vulkollan®   |