



Vazдушna čašica bez konektora ESV-40-GT

Broj dijela: 526001

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	5.5 mm
Min. radijus obratka	35 mm
Promjer vakuumske čašice	40 mm
Volumen usisa	5.4 cm ³
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Okrugao, oblik zvona
Oblik usisne čašice	okrugli duboki
Radni tlak	-0.95 bar...0 bar
Nazivni radni tlak	-0.7 bar
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Sila otkidanja pri 70% vakuuma	54 N
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	64 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	20 N
Težina proizvoda	5.7 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
boja	crveno-smeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	Vulkollan