



# Vakuumska usisna sapnica VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RO1

broj artikla: 526159

FESTO

Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer.



## Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Nazivni promjer, Lavalova sapnica	0,95 mm
Mjera rešetke	18 mm
Izveba, prigušivač zvuka	otvoreno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki usisni volumenski protok Standard
Konstruktivna struktura	T oblik
Pogonski tlak za maksimalno usisno strujanje	4 bar
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Nazivni pogonski tlak	6 bar
Vakuum u ovisnosti o pogonskom tlaku (dijagram)	Dijagram
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	62,7 l/min
Vrijeme evakuiranja za 1 l volumena kod 6 bara	Dijagram
Pogonski medij	osušen, filtriran i nenauljen komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Razina zvučnog tlaka u ovisnosti o pogonskom tlaku (dijagram)	Dijagram
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Stupanj korisnog djelovanja u ovisnosti o vakuumu (dijagram)	Dijagram
Potrošnja zraka u ovisnosti o pogonskom tlaku (dijagram)	Dijagram
Težina proizvoda	25,2 g
Način pričvršćenja	s prolaznim provrtom sa šesirastim profilom sa zidnim/površinskim držačem
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 3	Prigušivač zvuka otvoren
Vakuumski priključak	QS-8
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Materijal - informacija, brtve	NBR
Informacija o materijalu, prijamna sapnica	POM
Materijal - informacija, kućište	POM pojačano
Informacija o materijalu, prigušivač zvuka	PE
Informacija o materijalu, mlaznica	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - informacija, navojni spoj	Mjed poniklano Plastika