


Modul Ul./Izlaz CPX-8DE-8DA

Broj artikla: 526257

FESTO

za modularni električni terminal CPX, 8 digitalnih ulaza, 8 digitalnih izlaza



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja i tehniku priključka) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	48 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	Ovisno o priključnom bloku
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan PC
LED pokazi	1 group diagnostics 16 channel status
Dijagnoza	Short circuit/overload per channel Podnapon, izlazi
Broj izlaza	8
Parametriranje	Input debounce time Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Signal extension time Behaviour after short circuit Module monitoring
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Tip. 22 mA
Broj ulaza	8
Karakteristike, ulazi	IEC1131-T2
Vrijeme ulaznog odskoka	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrira se)
Maks. sumarna struja ulaza po modulu	0,7 A
Karakteristika, izlazi	IEC1131-T2
Sklopna logika, izlazi	PNP (plus sklapanje)
Maks. sumarna struja izlaza po modulu	4 A
Maks. opskrba strujom po kanalu	0,5 A (12 W opterećenja svjetiljke)
Naponsko odvajanja kanal - kanal	ne
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Izlazi - Da, kod primjene međunapajanja
Osiguranje (kratki spoji)	interni elektronski osigurač po kanalu