



Filtar-regulator LFR-N1/8-D7-5M-MICRO-H

Broj artikla: 526282
Proizvod u napuštanju

FESTO

s navojnom priključnom pločom i manometrom, poluautomatski ispust kondenzata.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Micro
Serija	D
Položaj ugradnje	okomito
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	poluautomatski
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Normalni nazivni protok	410 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	124 g
Vrsta pričvršćenja	s kutnikom za držanje po izboru: Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 2	NPT1/8-27
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, ljuska	PC