

# Filtar-regulator LFR-QS4-D-7-O-5M-MICRO-H

FESTO


Broj artikla: 526292

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Priključna ploča s utičnim priključkom, bez manometra, poluautomatski ispusit kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Micro
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator bez manometra
Maks. količina kondenzata	3 cm <sup>3</sup>
Pokaz tlaka	M5 pripremljeno
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Normalni nazivni protok	170 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	114 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak 2	QS-4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material bowl	PC