

Filtar

LF-M5-D-5M-MICRO

Broj artikla: 526297



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojne priključne ploče, priključni navoj u kućištu, ručni ispust kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Micro
Serija	D
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Sinter filter s centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	170 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	44 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material filter	PE
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material bowl	PC