


Beskontaktni prekidač SMT-10F-NS-24V-K0,3L-M8D

Broj artikla: 526679

FESTO

električno, beskontaktno, NPN, za pogone sa senzorskim utorom 10, montaža odozgo, s utikačem M8.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za kružni utor
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Princip mjerenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Ponovljivost sklopne vrijednosti	+/- 0,1 mm
Uklopno vrijeme	0,5 ms
Isklopno vrijeme	0,5 ms
Maks. izlazna struja	200 mA
Maks. uklopna snaga DC	6 W
Pad napona	2 V
Preostala struja	0,01 mA
Otpornost na kratki spoj	da
Područje pogonskog napona DC	5 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabel s utikačem M8x1 3-polno
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	0,3 m
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u kružnom utoru
Pritezni moment	0,2 Nm
Težina proizvoda	5 g
Informacija o materijalu, kućište	PA
Indikacija stanja uklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67