

Motorski kabel KMTR-AC-X

Broj artikla: 526742

FESTO

za servomotore MTR-AC-55/70/100.

Kabel se može dobiti u duljinama 1 - 25 m



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Min. radijus savijanja kabla	100 mm
Struktura kabla	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² zaslonjeno
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR