


# Regulator krajnjih položaja SPC11-POT-TLF-ASI

broj artikla: 526907

FESTO

sa AS-interface sučeljem za pogone DGP/DGPL/DNCM. Po slobodnom izboru moguća su maksimalno dva međupoložaja bez čvrstog graničnika. Napušteni tip. Isporuka do 2007.



## Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Vrste pogona	4Bit I/O Slaveprofil
Osiguranje podataka	Flash memorija
Signali upravljanja	ovisno o vrsti pogona
Pokaz	3-znamenkasto Boja crvena Sedamsegmentni pokaz
Elementi za posluživanje	3 tipke Tipkovnica s folijom
Izvedba izlaza	preko AS sučelja
Izvedba ulaza	preko AS sučelja
Pogonski napon, AS Interface DC	26,5 ... 31,6 V
Maks. primljena struja s proporcionalnim ventilom	1,1 A
Maks. primljena struja bez proporcionalnog ventila	70 mA
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 25 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	prema EU-EMV-smjernici
Trajna čvrstoća na udarac prema DIN/IEC 68 dio 2-82	ispitano prema stupnju oštine 2
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 % ne kondenzira se
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Čvrstoća na vibracije prema DIN/IEC 68 dio 2-6	ispitano prema stupnju oštine 1
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	400 g
Električni priključak, pogonski napon	AS-sučelje, utikač 2-polno crni kabel
Električni priključak, proporcionalni ventil	7-polno
Električni priključak, mjerna letva	Oblik A
Duljina kabla	0,3 m
Izvedba sučelja sabirnice polja	AS-Interface ID-Code = 4 IO-Code = 7H Slaveprofil 7.4
Električni priključak, sučelje sabirnica polja	AS-sučelje, utikač 2-polno žuti kabel