


Tlačna sklopka SDE5-V1-O-Q3-P-M8

Broj artikla: 527456

FESTO

za vakuum, s utikačkom izvedbom M8.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklopna funkcija	Vrijednost praga s fiksnom histerezom
Električni priključak	Utikači M8x1 3-polno prema EN 60947-5-2 okrugli oblik
Mehanička zaštita	IP40
Pneumatski priključak	QS-3
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Piezootporna tlačna sklopka
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Područje namještanja, vrijednosti praga	0 ... 100 %
Indikacija stanja uklapanja	LED žuti
Područje pogonskog napona DC	15 ... 30 V
Maks. izlazna struja	100 mA
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Dozvola	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
Težina proizvoda	19 g
Mjerno područje tlaka, početna vrijednost	0 bar
Mjerno područje tlaka, krajnja vrijednost	-1 bar
Histereza FS	2 %
Ponovljivost sklopne vrijednosti	0,3 %
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, kućište	PA POM PPS pojačano