


Kabelski razdjelnik ASI-KVT-FKX2-M12

Broj artikla: 527474

FESTO

za AS-sučelje



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	46 mm
Visina	102 mm
Duljina	28,5 mm
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s prolaznim provrtom sa H - profilom
Težina proizvoda	190 g
Feldbus sučelje	AS-sučelje: plosnati kabel-utikač Utičnica M12x1, 4polna, A-kodirana Napon tereta: Plosnati kabel-utikač
Pogonski napon DC AS-sučelje	26,5 ... 31,6 V
Nazivni pogonski napon DC, AS-sučelje	26,5 V
Pogonski napon DC napon opterećenja	20,4 ... 26,4 V
Nazivni pogonski napon DC, napon opterećenja	24 V
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529 u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan
Informacija o materijalu, brtve	PUR
Informacija o materijalu, poklopac	PA ojačan
Relativna vlažnost zraka	5 - 90 % ne kondenzira se