


Jedinka za učvršćivanje KEC-25

Broj artikla: 527494

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta stezanja sa smjerom djelovanja	obostrano Stezanje oprugom, otpuštanje komprimiranim zrakom
Pogonski tlak	3,8 ... 10 bar
Min. tlak oslobađanja	3,8 bar
okrugli materijal za upinjanje	25 mm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Statička sila držanja	8.000 N
Težina proizvoda	16.760 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem s priborom
Otpuštanje priključka, stezna jedinica	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	visokolegirani čelik
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material clamp jaws	Alatni čelik
Material piston	Aluminijska legura za gnječenje