


Utikač SD-SUB-D-ST25

Broj artikla: 527522

FESTO

25-polni, za priključak na Multipol razdjelnik MPV-E-E/A-M-12 ili CPX-AB-M12-M8-KL.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	51 g
Električni priključak	25-polno Utikači Sub-D
Područje pogonskog napona DC	≤ 250 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Strujna opteretivost	5 A
Navojni spoj kabela	Pg11
Dozvoljeni promjer kabela	7 ... 12 mm
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Bakrena slitina pozlačeno