

# Priključni vod KMP6-15P-12-2,5



Broj artikla: 527543

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za ventilski blok CPV-SC, sa Sub-D utikačem 15-polnim, 2,5 m dug.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost                           |
|--|--------------------------------------|
| Odgovara normi   | DIN 41652                            |
| Identifikacija kabela                                  | Bez držača natpisne oznake           |
| Učestalost priključivanja                              | 50                                   |
| Težina proizvoda                                       | 293 g                                |
| Električni spoj 1, funkcija                            | Strana Fieldbus uređaja              |
| Električni spoj 1, dizajn                              | uglast                               |
| Električni spoj 1, tip konektora                       | Utičnica                             |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz                      | Ravno                                |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja                | Sub-D                                |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica                    | 15                                   |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice                 | 15                                   |
| Električni spoj 1, tip ugradnje                        | 2 vijka 4-40 UNC                     |
| Električni spoj 2, funkcija                            | Strana upravljačke jedinice          |
| Električni spoj 2, tip konektora                       | Kabel                                |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja                | otvoreni kraj                        |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica                    | 15                                   |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice                 | 15                                   |
| Područje pogonskog napona DC                           | 0 ... 30 V                           |
| Nazivni pogonski napon DC                              | 24 V                                 |
| Strujna opteretivost kod 40°C                          | 2,8 A                                |
| Čvrstoća na udarno naprezanje                          | 1 kV                                 |
| Duljina kabela   | 2,5 m                                |
| Svojstvo vodiča  | Standard                             |
| Uvjeti ispitivanja kabela                              | Uvjeti ispitivanja na upit           |
| Radius savijanja, fiksna instalacija kabela            | ≥ 86 mm                              |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela       | ≥ 129 mm                             |
| Promjer kabela   | 8,6 mm                               |
| Odstupanje promjera kabela                             | ± 0,25 mm                            |
| Struktura kabela                                       | 15x0,34                              |
| Nazivni presjek vodiča                                 | 0,34 mm <sup>2</sup>                 |
| Krajevi žila   | Cut off bluntly                      |
| Mehanička zaštita                                      | IP40                                 |
| Opaska o stupnju zaštite                               | u montiranom stanju                  |
| Temperatura okoline                                    | -25 ... 70 °C                        |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 70 °C                         |
| Temperatura ležaja                                     | -20 ... 75 °C                        |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)                    | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity)           | To UK RoHS instructions              |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                       |
| Materijal - napomena                                   | RoHS sukladno                        |
| Stupanj onečišćenja                                    | 2                                    |
| Material cable sheath                                  | PVC                                  |

| Svojstvo                    | Vrijednost                |
|-----------------------------|---------------------------|
| Boja, kabelski plašt        | sivo                      |
| Material housing            | PBT ojačan                |
| Boja, kućište               | sivo                      |
| Material screw-type lock    | Poniklani mesing          |
| Material electrical contact | Pozlaćena bakrena slitina |