


Fini filter MS6N-LFM

Broj artikla: 527671

FESTO

S NPT navojem



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Serijski broj	MS
Veličina	6
Konstruktivna struktura	Filtar s vlaknima
Finoća filtra	0,01 ... 1 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski ručno okrećući poluautomatski
Pogonski tlak	0 ... 20 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara integrirano kao metalna zdjelica
Klasa korozivne otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Indikacija diferencijalnog tlaka	Optički pokaz sa senzorom tlaka
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material seals	NBR
Materijal - napomena	RoHS sukladno