

# Ventil za uključivanje/isključivanje MS4N-EE

Broj dijela: 527710

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost  |
|---|---|
| Konstruktivna struktura                 | Klipni ventil   |
| Vrsta aktiviranja                       | električni  |
| Ispušna funkcija                        | ne može se prigušiti  |
| Ručno nadjačavanje                      | odmarajući se<br>ne postoji<br>impulsno   |
| Vrsta povrata                           | mehanička opruga  |
| Vrsta poreza                            | upravljan pilotom   |
| Funkcija ventila                        | 3/2 zatvoren, monostabilan  |
| Indikator tlaka                         | G1/4, pripremljeno<br>G1/8, pripremljeno<br>sa senzorom tlaka<br>s manometrom   |
| Radni tlak                              | 4 bar...14 bar  |
| Normalni nazivni protok                 | 1000 l/min...2000 l/min   |
| Radnog ciklusa                          | 100%  |
| Parametri zavojnice                     | 110 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 3,0 VA, snaga zadržavanja 2,4 VA<br>230 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 3,0 VA, snaga držanja 2,4 VA<br>24 V DC: 1,8 W. |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi   |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom  |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS   |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B2-L  |
| Srednja temperatura                     | -10 °C...60 °C  |
| Klasa zaštite                           | IP65  |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C  |
| Odobrenje                               | c UL us - Recognized (OL)   |
| KC oznaka                               | KC-EMC  |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU EMC direktivi<br>prema EU RoHS direktivi   |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za EMC<br>prema UK RoHS propisima  |

| Svojstvo                | Vrijednost                                      |
|-------------------------|---|
| Kvaliteta hrane         | pogledajte proširene informacije o materijalu   |
| Vrsta montaže           | neobavezno:<br>Instalacija linije<br>s priborom |
| Položaj montaže         | po želji  |
| Smjer strujanja         | nije reverzibilan                               |
| Težina proizvoda        | 273 g   |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4  |
| Dovod zraka pilota      | unutarnji                                       |
| Materijalne brtve       | NBR   |
| Materijal za kućište    | Lijevani aluminij                               |