

Pripremna grupa FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H

Broj artikla: 527861



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

bez navojne priključne ploče, s manometrom, poluautomatski ispušni kondenzat.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Micro
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator s manometrom Proporcionalni standardni zauzivač maglom
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Finoća filtra	5 μm
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Normalni nazivni protok	80 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	113 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material bowl	PC