

Pripremna grupa FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO

Broj artikla: 527862



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojne priključne ploče, priključni navoj u kućištu, bez manometra, ručni ispušni kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Micro
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator bez manometra Proporcionalni standardni zaušljivač maglom
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Finoća filtra	5 µm
Pokaz tlaka	M5 pripremljeno
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Normalni nazivni protok	80 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	103 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material bowl	PC