

Pripremna grupa FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H

FESTO



Broj artikla: 527863

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojne priključne ploče, bez manometra, poluautomatski ispust kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Micro
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator bez manometra Proporcionalni standardni zaušljivač maglom
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Finoća filtra	5 μm
Pokaz tlaka	M5 pripremljeno
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Normalni nazivni protok	80 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	103 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material bowl	PC