

Pripremna grupa FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO



Broj artikla: 527870
Proizvod u napuštanju

FESTO

s navojnom priključnom pločom, bez manometra, ručni ispust kondenzata.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Micro
Položaj ugradnje	okomito
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Normalni nazivni protok	140 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	123 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s kutnikom za držanje po izboru:
Pneumatski priključak 1	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 2	NPT1/8-27
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, ljuska	PC