

Podnožje regulatora tlaka LRB-3/8-D-7-O-K4-MIDI



Broj artikla: 528988

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa spojnim kompletom, priključnom pločom i kutnicima za pričvršćenje,
blok sa 2, 3, 4 ili 5 regulatora tlaka, bez manometra.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Midi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani membranski regulacioni ventil s prolaznom opskrbom zraka
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s predtlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem
Pokaz tlaka	Priprema za G1/4
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni nazivni protok	3.800 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	3.834 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Material of connecting plate	Cinkov tlačni lijev
Material control panel	PA
Material seals	NBR
Material housing	Cinkov tlačni lijev