


# Priključni vod KV-M12-M12-1,5

Broj artikla: 529044

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost                               |
|--|--|
| Dodatne funkcije                                       | Pin 5 of plug leading                    |
| Identifikacija kabela                                  | s priborom                               |
| Učestalost priključivanja                              | 500                                      |
| Električni spoj 1, funkcija                            | Strana Fieldbus uređaja                  |
| Električni spoj 1, dizajn                              | okruglo                                  |
| Električni spoj 1, tip konektora                       | Utičnica                                 |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz                      | Ravno                                    |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja                | M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101 |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica                    | 5  |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice                 | 5  |
| Električni spoj 1, tip ugradnje                        | Zakretno zabravljenje                    |
| Električni spoj 2, funkcija                            | Strana upravljačke jedinice              |
| Električni spoj 2, dizajn                              | okruglo                                  |
| Električni spoj 2, tip konektora                       | Utikači                                  |
| Električni spoj 2, kabelski izlaz                      | Ravno                                    |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja                | M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101 |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica                    | 5  |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice                 | 5  |
| Električni spoj 2, tip ugradnje                        | Zakretno zabravljenje                    |
| Područje pogonskog napona DC                           | 0 ... 30 V                               |
| Područje pogonskog napona AC                           | 0 ... 30 V                               |
| Strujna opteretivost kod 40°C                          | 4 A                                      |
| Čvrstoća na udarno naprezanje                          | 1,5 kV                                   |
| Shielding  | da                                       |
| Duljina kabela   | 1,5 m                                    |
| Svojstvo vodiča  | Standard                                 |
| Uvjeti ispitivanja kabela                              | Uvjeti ispitivanja na upit               |
| Promjer kabela   | 5 mm                                     |
| Struktura kabela                                       | 4x0,34<br>zaslonjeno                     |
| Nazivni presjek vodiča                                 | 0,34 mm <sup>2</sup>                     |
| Mehanička zaštita                                      | IP65<br>IP67                             |
| Opaska o stupnju zaštite                               | u montiranom stanju                      |
| Temperatura okoline                                    | -25 ... 70 °C                            |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 70 °C                             |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)                    | in accordance with EU RoHS directive     |
| UKCA marking (see declaration of conformity)           | To UK RoHS instructions                  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                           |
| Materijal - napomena                                   | RoHS sukladno                            |
| Stupanj onečišćenja                                    | 3  |
| Klasa korozione otpornosti KBK                         | 2 - umjerena otpornost na koroziju       |
| Material cable sheath                                  | TPE-U(PUR)                               |
| Boja, kabelski plašt                                   | svijetlosivo                             |

| Svojstvo                    | Vrijednost                             |
|-----------------------------|--|
| Material housing            | TPE-U(PUR)                             |
| Boja, kućište               | crno                                   |
| Material screw-type lock    | Poniklani mesing                       |
| Material seals              | FPM                                    |
| Material electrical contact | Pozlaćena bronza<br>Brass, gold-plated |
| Material insulation         | PVC                                    |