


Ventilski blok CPA-SC-MP-VI

Broj artikla: 529045
Proizvod u napuštanju

FESTO

s Multipol-priključkom

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2014. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2x2/2 otvoren/zatvoren, monostabilan 2x3/2 zatvoren, monostabilan 2x3/2 otvoren, monostabilan 3/2 zatvoren, monostabilan 5/2 bistabilan 5/2 monostabilan 5/3 stavljen pod tlak 5/3 odzračen 5/3 zatvoren
Veličina ventila	10 mm
Maks. Standardni nazivni protok	180 l/min bei 10 mm
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Električno aktiviranje	Multipol
Maks. broj ventilskih mjesta	20
Maks. broj tlačnih zona	2
Električni sustav UI/IzI	da
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Širina	10 mm
Mehanička zaštita	IP40
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Nazivni promjer	2,5 mm
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Način aktiviranja	električno
Tip bloka	82
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno interno
Struktura ventilskog bloka	Fiksni raster
Indikacija sklopnog položaja	LED
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Prikladnost za vakuum	da
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Medij upravljanja	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]