


# Jedinica mjerenja ASDLP-80-50/90

Broj artikla: 529085

FESTO

Mjerna jedinica ASDLP prigraduje se stezanjem u postojećim utorima u DLP cilindru. Time se mjernom jedinicom mogu opremiti i postojeći cilindri DLP.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
ATEX kategorija plina	II 2G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	c T6
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	c 80°C
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. brzina kretanja	0,05 m/s
Hod	50 ... 90 mm
Konstruktivna struktura	Vreteno s prijenosnikom
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, pokrov	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, kućište klizača	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, spojka klizača	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, hvataljke za montažu	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, posmična motka	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, brtva ležaja	NBR
Informacija o materijalu, brtva motke	TPE-U(PU)
Pretvaranje puta u kut okretanja	40 ... 120 deg
Mehanička zaštita	IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	3