


Filtar MS4-LF-1/8-ERV-Z

Broj artikla: 529410

FESTO

Filtar 40 µm, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, automatski ispušt kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------------|---|
| Veličina | 4 |
| Serijski broj | MS |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 40 µm |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Sinter filter s centrifugalnim odvajačem |
| Maks. količina kondenzata | 19 ml |
| Zaštita od ljuštenja | Plastična zaštitna košara |
| Ulazni tlak 1 | 2 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 1.100 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak |
| Klasa korozije otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | 5.7.- prema DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura medija | 5 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 189 g |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom po izboru: Ugradnja vodova |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/8 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, filter | PE |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, ljuska | PC |