

Zaporni ventil MS4-EE-1/8-V230-Z

Broj artikla: 529544

FESTO

električno, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|--|
| Konstruktivna struktura | Klipni zasun |
| Način aktiviranja | električno |
| Funkcija odlaznog zraka | ne prigušuje se |
| Ručno pomoćno aktiviranje | s uskakanjem s dodišrom |
| Vrsta resetiranja | mehanička opruga |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Funkcija ventila | 3/2 zatvoren, monostabilan |
| Pogonski tlak | 4 ... 14 bar |
| C vrijednost | 4,5 l/sbar |
| b-vrijednost | 0,5 |
| Normalni nazivni protok | 1.000 l/min |
| Trajanje uključenosti | 100% |
| Parametri svitka | 230V AC |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Ugradnja vodova s priborom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Smjer strujanja | nije reverzibilno |
| Težina proizvoda | 273 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Opskrba zrakom upravljanja | interno |
| Električni priključak | Utikači četverokutni oblik prema DIN EN 175301-803 Dizajn C |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev |