

Filtar MS6-LF-1/4-CRV

Broj dijela: 529625

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|---|
| Izvedbena veličina | 6 |
| Serija | MS |
| Položaj montaže | okomito +/- 5 ° |
| Finoća filtra | 5 µm |
| Odvod kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Sinter filter sa centrifugalnim separatorom |
| Maksimalna količina kondenzata | 38 cm ³ |
| Zaštita školjke | Plastična zaštitna košara |
| Radni tlak | 2 bar...12 bar |
| Normalni nazivni protok | 2000 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -] Inertni plinovi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4] |
| Srednja temperatura | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 600 g |
| Vrsta montaže | neobavezno: Instalacija linije s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | NBR |
| Filter materijal | PE |
| Materijal za kućište | Lijevani aluminij |
| Materijalna školjka | PC |
| Materijal za odvajanje ploča | POM |