


# Filtar MS6-LF-3/8-CRV

Broj artikla: 529641

FESTO

Filtar 5 µm, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, automatski ispušt kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serijska	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter s centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	38 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	3.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozivne otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	600 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Materijal seals	NBR
Materijal filter	PE
Materijal housing	Aluminijski tlačni lijev
Materijal bowl	PC
Materijal separating plate	POM