

# Fini filter MS6-LFM-1/2-BRM-Z

Broj artikla: 529660

FESTO

Filtar 1 µm, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, ručni ispus kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrijednost   |
|--|--|
| Veličina                                     | 6  |
| Serijska                                     | MS   |
| Položaj ugradnje                             | okomito +/- 5°   |
| Finoća filtra                                | 1 µm   |
| Stupanj djelovanja filtra                    | 99,99 %  |
| Ispust kondenzata                            | ručno okrećući   |
| Konstruktivna struktura                      | Filtar s vlaknima  |
| Maks. količina kondenzata                    | 38 cm <sup>3</sup>   |
| Zaštita od ljuštenja                         | Plastična zaštitna košara  |
| Pogonski tlak                                | 0 ... 20 bar   |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka | 950 l/min  |
| Min. normalni protok za klasu čistoće zraka  | 140 l/min  |
| Pogonski medij                               | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plinovi |
| Klasa korozivne otpornosti KBK               | 2  |
| Temperatura ležaja                           | -10 ... 60 °C  |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [2:7:3]                    |
| Temperatura medija                           | -10 ... 60 °C  |
| Preostali sadržaj ulja                       | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Temperatura okoline                          | -10 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda                             | 600 g  |
| Vrsta pričvršćenja                           | po izboru:<br>Ugradnja vodova<br>s priborom                        |
| Pneumatski priključak 1                      | G1/2   |
| Pneumatski priključak 2                      | G1/2   |
| Materijal - napomena                         | Bez bakra i PTFE-a<br>RoHS sukladno                                |
| Informacija o materijalu, brtve              | NBR  |
| Informacija o materijalu, filter             | Borsilikatna vlakna  |
| Informacija o materijalu, kućište            | Aluminijski tlačni ljev  |
| Informacija o materijalu, ljuska             | PC   |