

Filtar od aktivnog ugljena MS6-LFX-1/2-U

Broj artikla: 529681

FESTO

Metalna zdjelica, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serija	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Filtar od aktivnog ugljena
Zaštita od ljuštenja	integrirano kao metalna zdjelica
Pogonski tlak	0 ... 20 bar
Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka	900 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura medija	5 ... 30 °C
Preostali sadržaj ulja	0,003 mg/m3
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	820 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material filter	Aktivni ugljen
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material bowl	Aluminijska legura za gnječenje