

Filtar od aktivnog ugljena MS6-LFX-3/8-R-Z

Broj artikla: 529688

FESTO

Plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Filtar od aktivnog ugljena
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pogonski tlak	0 ... 20 bar
Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka	900 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura medija	5 ... 30 °C
Preostali sadržaj ulja	0,003 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	600 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, filtar	Aktivni ugljen
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	PC