


Razdjelni modul MS6-FRM-3/8-Y

Broj artikla: 529862

FESTO

s tlačnom sklopkom bez pokaza, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Modul odvojka |
| Pogonski tlak | 0 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok u glavnom smjeru protoka 1->2 | 9.200 l/min |
| Normalni nazivni protok, odvojak prema gore | 4.700 l/min |
| Normalni nazivni protok, odvojak prema dolje | 4.800 l/min |
| Područje pogonskog napona AC | 0 ... 250 V |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 125 V |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 736 g |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 4 | G1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |