


Spojka EAMC-B-15-22-5-9

Broj artikla: 529953

FESTO

za elektromehanički pogon sa servomotorom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	5 mm
Promjer 2 prihvata	9 mm
Veličina	15
Nazivna duljina	22 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	12.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	0,13 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	1 Nm
Težina proizvoda	6 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno