


Pilotirani nepovratni ventil HGL-M5-B

Broj dijela: 530029

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	nepovratna funkcija koja se može otključati
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Priključak za upravljački zrak 21	M5
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Vrsta montaže	može se uvrnuti s vanjskim navojem
Radni tlak	0.05 MPa...1 MPa 0.5 bar...10 bar
Kontrolni tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu
Položaj montaže	po želji
Normalan protok 1 → 2 (6-0)	200 l/min
Normalni nazivni protok 1 → 2 (6-5)	130 l/min
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C

Svojstvo	Vrijednost
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Nazivni moment zatezanja	1.25 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 10 %
Težina proizvoda	21 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal banjo vijaka	Kovana aluminijska legura eloksirani
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal nepovratnog rukava	NBR
Materijal za zakretni spoj	Lijevani cink