


# Koračni motor MTR-ST-87-48S-AB

Broj artikla: 530066

FESTO

bez prijenosnika, s kočnicom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski napon DC, kočnica	24 V
Klasa zaštite izolacije	B
Primljena snaga, kočnica	9 W
Nazivni napon DC	48 V
Nazivna struja, motor	4,7 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Sveukupni moment tromosti gonjene strane	4,05 kgcm <sup>2</sup>
Moment držanja, kočnica	1,4 Nm
Moment držanja, motor	6,47 Nm
Moment tromosti mase, kočnica	0,1 kgcm <sup>2</sup>
Moment tromosti mase, rotor	4 kgcm <sup>2</sup>
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	50 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	130 N
Težina proizvoda	5.000 g
Tehnika električnog priključka	Utikači