

Spojka EAMC-B-19-24-6-6.35

Broj artikla: 530086

FESTO

za elektromehanički pogon s koračnim motorom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	6 mm
Promjer 2 prihvata	6,35 mm
Veličina	19
Nazivna duljina	24 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	0,47 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	12 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno