

Kombinacija pripremnih grupa MSB6-1/2:H1N2M1-WP

Broj artikla: 530206

FESTO

sastavljen od filtra, regulatora tlaka, zauljivača, ploče za zidno pričvršćenje. Maksimalni izlazni tlak 7 bara, filter 40 µm, s manometrom, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, automatski ispus kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serija	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Regulator tlaka s manometrom Standardni filter Standardni zauljivač maglom
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Područje regulacije tlaka	1 ... 7 bar
Normalni nazivni protok	4.700 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Težina proizvoda	2.000 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2