

Kombinacija pripremnih grupa MSB6-1/2:H1N3M1-WP

Broj artikla: 530208

FESTO

sastavljen od filtra, regulatora tlaka, zauhljivača, ploče za zidno pričvršćenje. Maksimalni izlazni tlak 12 bara, filter 40 µm, s manometrom, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, automatski ispušt kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serija	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom s priborom se zatvara
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Regulator tlaka s manometrom Standardni filter Standardni zauhljivač maglom
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Područje regulacije tlaka	1 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	3.500 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Težina proizvoda	2.000 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	PC