


Manometar MA-63-145-N1/4-PSI-E-RG

Broj artikla: 530393

FESTO

s pokaznom jedinicom u psi, podesivo crveno/zeleno područje.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pokazno područje [psi]	0 ... 145 psi
Odgovara normi	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	63
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Pogonski tlak	0 ... 145 Psi
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa točnosti mjerenja	2,5
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Pneumatski priključak	NPT1/4-18
materijali u dodiru s medijem	Mjed
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed
Informacija o materijalu, kućište	ABS
Informacija o materijalu, okno za gledanje	PMMA
Boja, kućište	crno
Težina proizvoda	90 g
Uputa o mediju pogona i upravljanja	bez kisika bez acetilena