


# Kombinacija pripremnih grupa MSB4-1/4:H4N3M1-WP-Z

Broj artikla: 531100

FESTO

sastavljen od filtra, regulatora tlaka, zauhljivača, ploče za zidno pričvršćenje. Maksimalni izlazni tlak 12 bara, filter 5 µm, s manometrom, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, automatski ispus kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Seriya	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom s priborom se zatvara
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Regulator tlaka s manometrom Standardni filter Standardni zauhljivač maglom
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Područje regulacije tlaka	1 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	700 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.000 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	PC