

Filtar-regulator MS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS-Z

Broj artikla: 531338

FESTO

Maksimalni izlazni tlak 12 bara, filtar 40 µm, s manometrom zaporna glava regulatora, metalna zdjelica, automatski ispust kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Veličina | 6 |
| Serijska | MS |
| Osíuranje aktiviranja | s priborom se zatvara |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 40 µm |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Filtar-regulator s manometrom |
| Maks. količina kondenzata | 38 ml |
| Funkcija regulatora | Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna košara |
| Pokaz tlaka | s manometrom |
| Područje regulacije tlaka | 0,5 ... 12 bar |
| Ulazni tlak 1 | 2 ... 12 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,25 bar |
| Normalni nazivni protok | 2.500 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | 5.7.- prema DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura medija | 5 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1.087 g |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom po izboru: Ugradnja u prednju ploču Ugradnja vodova |
| Pneumatski priključak 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatski priključak 2 | NPT1/4-18 |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, ljuska | Aluminijska legura za gnječenje |
| Informacija o materijalu, razdvojni tanjur | POM |