

Filtar MS4N-LF-1/8-ERV

Broj dijela: 531482

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	4
Serija	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	40 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim separatorom
Maksimalna količina kondenzata	19 ml
Zaštita školjke	Plastična zaštitna košara
Radni tlak	2 bar...12 bar
Normalni nazivni protok	1100 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Klasa čistoće zraka na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	189 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Lijevani aluminij
Materijalne brtve	NBR
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	PC
Materijal za odvajanje ploča	POM