


Filtar MS6N-LF-3/8-EUV-Z

Broj artikla: 531554

FESTO

Filtar 40 µm, metalna zdjelica, automatski ispust kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Sinter filtar s centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	38 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Ulazni tlak 1	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	3.800 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	5.7.- prema DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	820 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom po izboru: Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	NPT3/8-18
Pneumatski priključak 2	NPT3/8-18
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, filtar	PE
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	Aluminijska legura za gnječenje