


# Utičnica spojke KDS6-1/2-I

Broj artikla: 531652  
Proizvod u napuštanju

FESTO

samozaustavno, za sigurnosnu spojku prema ISO 4414  
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                      |
|---|---|
| Nazivni promjer                                 | 7,2 mm  |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,5 ... 12 bar                                 |
| Normalni nazivni protok                         | 1.782 l/min                                     |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon                            |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju                 |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 60 °C                                   |
| Dozvola   | BIA<br>TÜV                                      |
| Nazivni moment pritezanja                       | 32,5 Nm   |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja        | ± 20 %  |
| Težina proizvoda                                | 121 g   |
| Pneumatski priključak 1                         | Unutarnji navoj G1/2                            |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno                                   |