

# Čep za brzo spajanje KS3-1/4-A

Broj dijela: 531666

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Nazivna veličina                        | 4.95 mm  |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.95 bar...12 bar                                 |
| Normalni nazivni protok                 | 581 l/min  |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                       |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                     |
| Nazivni moment zatezanja                | 9.5 Nm   |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 15 %   |
| Težina proizvoda                        | 23 g   |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj G1/4                                 |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |